

VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Pressacavi



1885282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885282>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite parziale Pg21, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con più fori (2 x 4,5 mm / 1 x 13 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg21.....

Dati commerciali

Codice articolo	1885282
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABLAZA
Codice prodotto	ABLAZA
GTIN	4017918176396
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,727 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,727 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	<p>AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
	<ul style="list-style-type: none"> • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
	<ul style="list-style-type: none"> • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
	<ul style="list-style-type: none"> • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
	<ul style="list-style-type: none"> • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	<ul style="list-style-type: none"> • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
	<ul style="list-style-type: none"> • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.
<ul style="list-style-type: none"> • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products 	

1885282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885282>

	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
--	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite multipla
Famiglia di prodotti	VARIOCON
Numero dei conduttori	3
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite parziale
Schermato	no

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	4 mm ... 4,5 mm (Linea 1)
-----------------------------	---------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	36,5 mm
Altezza	36,5 mm
Lunghezza	31 mm
Apertura chiave dadi	33 mm
Tipo di filettatura lato guarnizione	Pg21

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	PVC (Guarnizione)
	Policarbonato (Collegamento a vite)
Materiale guarnizione	TPE
Materiale connessione a vite	Plastica

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	4 mm ... 4,5 mm (Linea 1)
-------------------------------------	---------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite parziale
-----------------------------	-----------------------------

VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Pressacavi



1885282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885282>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C


VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Pressacavi

1885282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885282>



Disegni



1885282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885282>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27140801

ETIM

ETIM 9.0

EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121300

1885282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885282>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com