

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Inserto portacontatti D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689954>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, per 25 contatti di segnale, tipo contatto maschio, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-25-...



I vantaggi

- Connessione D-SUB 25
- Compatibile con custodia protettiva IP67 e telaio di montaggio
- Montaggio estremamente semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1689954
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
GTIN	4017918914356
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,46 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689954>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	25
Piano d'inserimento	D-SUB 25
Schermato	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101	400 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A (a 20 °C)
Tensione di prova	1200 V
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	17,8 mm
Altezza	12,93 mm
Lunghezza	58,42 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio, stagnato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale inserto portacontatti	Materiale termoplastico UL 94 V0 rinforzato con fibre di vetro

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,40 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 130 °C
----------------------------------	-------------------

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Insetto portacontatti D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689954>

Montaggio

Tipo di montaggio

Foro

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Insetto portacontatti D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689954>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689954>



UL Recognized

ID omologazione: E118976

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689954>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689954>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com