

# UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilo di copertura



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200968>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo, Montaggio a vite, Copertura profilo, larghezza: 75,6 mm, larghezza profilo (interno): 71,5 mm, larghezza profilo (esterna): 75,6 mm, lunghezza: 200 mm, profondità: 43,1 mm

## I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

## Dati commerciali

Codice articolo	2200968
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDFC
Codice prodotto	ACHDFC
GTIN	4046356721103
Peso per pezzo (confezione inclusa)	175,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	65,2 g
Numero tariffa doganale	76042990
Paese di origine	HU

# UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilo di copertura



2200968


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200968>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-ALU
Famiglia di prodotti	UM-ALU

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	75,6 mm
Profondità	43,1 mm
Lunghezza	200 mm

### Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	75,6 mm
------------------------------	---------

### Misure interne

Larghezza profilo (interno)	71,5 mm
-----------------------------	---------

### Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,44 mm ... 2 mm
----------------------------	------------------

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	color alluminio
Materiale Custodia	Alluminio anodizzato (anodizzato)
Finitura superficiale	anodizzato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

### Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	5
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Inserimento
Superficie circuito stampato	12678 mm <sup>2</sup> ... 13596 mm <sup>2</sup> (TOP in combinazione con gli elementi laterali COVERLID...AL o 4LID...PA) 12678 mm <sup>2</sup> ... 13596 mm <sup>2</sup> (BOTTOM in combinazione con gli

# UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilo di copertura



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200968>

	elementi laterali COVERLID...AL o 4LID...PA)
Spessore circuito stampato	1,44 mm ... 2 mm

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Posizione di installazione	parallelo alla guida DIN

## Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

# UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilo di copertura




2200968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200968>

## Disegni

Disegno quotato




# UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilo di copertura

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200968>



Disegno schema



# UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilo di copertura



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200968>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilo di copertura



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200968>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)