UM-ALU 4 AU75 L235 - Profilo di copertura

2200969

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200969

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo, Montaggio a vite, Copertura profilo, larghezza: 75,6 mm, larghezza profilo (interno): 71,5 mm, larghezza profilo (esterna): 75,6 mm, lunghezza: 235 mm, profondità: 43,1 mm

I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

Dati commerciali


Codice articolo	2200969
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDFC
Codice prodotto	ACHDFC
GTIN	4046356721110
Peso per pezzo (confezione inclusa)	208,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	208,8 g
Numero tariffa doganale	76042990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-ALU
Famiglia di prodotti	UM-ALU
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	75,6 mm
Profondità	43,1 mm
Lunghezza	235 mm

Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	75,6 mm

Misure interne

Larghezza profilo (interno)	71,5 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,44 mm ... 2 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	color alluminio
Materiale Custodia	Alluminio anodizzato (anodizzato)
Finitura superficiale	anodizzato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	5
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Inserimento
Superficie circuito stampato	14900 mm² ... 15980 mm² (TOP in combinazione con gli elementi laterali COVERLID…AL o 4LID…PA)

	14900 mm² ... 15980 mm² (BOTTOM in combinazione con gli elementi laterali COVERLID…AL o 4LID…PA)
Spessore circuito stampato	1,44 mm ... 2 mm

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Posizione di installazione	parallelo alla guida DIN

Informazioni sull'imballaggio


Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

Disegni

Disegno quotato



Disegno schema



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com