

D T 15,0 XGA L - Display

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203553>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo TFT 15", 1024 x 768 pixel, trasmissivo/colori, retroilluminazione a LED, bianco, interfaccia: LVDS, 8 bit, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C

I vantaggi

- Display a colori TFT ad alto contrasto
- Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica della serie DCS
- Affidabilità a lungo termine
- Schermo protettivo e materiale di tenuta adatti
- Alta risoluzione con tempi di risposta rapidi
- Interfaccia comune per l'elettronica

Dati commerciali

Codice articolo	2203553
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACGAAB
Codice prodotto	ACGAAB
GTIN	4055626482613
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.428,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.428,7 g
Numero tariffa doganale	85312040
Paese di origine	CN

D T 15,0 XGA L - Display

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203553>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Display
------------------	---------

Display

Tipo di display	Display TFT a colori
Tipologia del display	LCD con retroilluminazione
Tipo di visualizzazione	trasmissivo
Tecnologia Panel	TFT
Diagonale (cm)	38,1 cm
Diagonale (inch)	15 "
Risoluzione monitor	1024 x 768 Pixel (XGA)
Formati del display	4:3
Tipo di illuminazione del display	LED, bianco
Vita elettrica illuminazione	50000 h
Rappresentazione	a colori

Interfacce

Interface	Porta LVDS 1
-----------	--------------

Dimensioni

Dimensioni	327 mm x 254 mm x 12 mm (Dimensioni della piastra di montaggio)
	304 mm x 228 mm (Range attivo)
	307 mm x 231 mm (Range visivo)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

D T 15,0 XGA L - Display

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203553>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

D T 15,0 XGA L - Display

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203553>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com