

D T 15,0 XGA L - Display

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203553>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo TFT 15", 1024 x 768 pixel, trasmissivo/colori, retroilluminazione a LED, bianco, interfaccia: LVDS, 8 bit, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C

I vantaggi

- Display a colori TFT ad alto contrasto
- Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica della serie DCS
- Affidabilità a lungo termine
- Schermo protettivo e materiale di tenuta adatti
- Alta risoluzione con tempi di risposta rapidi
- Interfaccia comune per l'elettronica

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 2203553 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACGAAB |
| Codice prodotto | ACGAAB |
| GTIN | 4055626482613 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.428,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.428,7 g |
| Numero tariffa doganale | 85312040 |
| Paese di origine | CN |

D T 15,0 XGA L - Display

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203553>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------|
| Tipo di prodotto | Display |
|------------------|---------|

Display

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tipo di display | Display TFT a colori |
| Tipologia del display | LCD con retroilluminazione |
| Tipo di visualizzazione | trasmissivo |
| Tecnologia Panel | TFT |
| Diagonale (cm) | 38,1 cm |
| Diagonale (inch) | 15 " |
| Risoluzione monitor | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
| Formati del display | 4:3 |
| Tipo di illuminazione del display | LED, bianco |
| Vita elettrica illuminazione | 50000 h |
| Rappresentazione | a colori |

Interfacce

| | |
|-----------|--------------|
| Interface | Porta LVDS 1 |
|-----------|--------------|

Dimensioni

| | |
|------------|---|
| Dimensioni | 327 mm x 254 mm x 12 mm (Dimensioni della piastra di montaggio) |
| | 304 mm x 228 mm (Range attivo) |
| | 307 mm x 231 mm (Range visivo) |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|

D T 15,0 XGA L - Display

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203553>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27261890 |
| ECLASS-13.0 | 27261890 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011541 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
|-------------|----------|

D T 15,0 XGA L - Display

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203553>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com