


# ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 RD - Semigusci della custodia



2279871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279871>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (di destra), tipo alto, larghezza: 16,3 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: rosso (simili RAL 3001)

## I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Varianza nella tecnologia di connessione

## Dati commerciali

Codice articolo	2279871
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ACHABZ
Codice prodotto	ACHABZ
GTIN	4046356367929
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,72 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,703 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

# ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 RD - Semigusci della custodia

2279871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279871>

## Dati tecnici


### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Raccomandazione	Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro)

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Semigusci della custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie modulari
Serie di custodie	ME-MAX
Famiglia di prodotti	ME MAX 22,5..
Numero di file	2
Numero (Aperture per connettori)	4

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	16,3 mm
Altezza	99 mm
Profondità	112,85 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	107 mm
Design del circuito stampato	
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Semiguscio della custodia)	rosso (RAL 3001)
Materiale Semiguscio della custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)

# ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 RD - Semigusci della custodia



2279871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279871>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

## Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	0
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

## Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio con semiguscio della custodia o elemento intermedio
-------------------	--

# ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 RD - Semigusci della custodia

2279871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279871>

## Disegni

Disegno quotato




Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

# ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 RD - Semigusci della custodia



2279871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279871>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279871>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 RD - Semigusci della custodia



2279871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279871>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 RD - Semigusci della custodia



2279871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279871>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)