SFL (2,8-0,8)F48 - Connettore femmina

2285315

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285315

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore femmina 19", colore: verde, superficie contatti: Stagno, serie di prodotti: SFL (2,8-0,8), larghezza: 95 mm

I vantaggi

- La connessione Faston salvaspazio e standardizzata favorisce l'uso di inserto internazionale
- Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto

Dati commerciali

Codice articolo	2285315
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AAHHCA
Codice prodotto	AAHHCA
GTIN	4017918055912
Peso per pezzo (confezione inclusa)	42,78 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,9 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Note generali	La tensione d'isolamento nominale vale per prese piatte completamente isolate

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore femmina 19"
Famiglia di prodotti	SFL (2,8-0,8)
Linea di prodotti	COMBICON Connectors Special
Numero di poli	48
Passo	0 mm
Numero di file	2

Equipaggiamento


Partial assembly	No

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche

Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV

Dimensioni

Disegno quotato	
Passo	0 mm
Larghezza [w]	95 mm
Altezza [h]	28,6 mm
Lunghezza [l]	14,8 mm

Design del circuito stampato

Diametro foro	2,8 mm

Indicazioni materiale

Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale)	Oro (0,8 µm - 1,4 µm Au)

Superficie metallica punto di connessione (strato intermedio)	Nichel (2 µm - 4 µm Ni)
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Oro (0,8 µm - 1,4 µm Au)
Superficie metallica zona di contatto (strato intermedio)	Nichel (2 µm - 4 µm Ni)

Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	verde (6021)
Gruppo materiale isolante	II

Controlli elettrici

Distanze di isolamento in aria e superficiale |

Gruppo materiale isolante	II
Tensione impulsiva nominale (III/3)	2,5 kV

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone

Disegni

Disegno quotato



Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 10.0	EC004746

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,376 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com