


# SFL (2,8-0,8)F48 - Connettore femmina



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285315>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore femmina 19", colore: verde, superficie contatti: Stagno, serie di prodotti: SFL (2,8-0,8), larghezza: 95 mm

## I vantaggi

- La connessione Faston salvaspazio e standardizzata favorisce l'uso di inserto internazionale
- Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto

## Dati commerciali

Codice articolo	2285315
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AAHHCA
Codice prodotto	AAHHCA
GTIN	4017918055912
Peso per pezzo (confezione inclusa)	42,78 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,9 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

# SFL (2,8-0,8)F48 - Connettore femmina

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285315>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	La tensione d'isolamento nominale vale per prese piatte completamente isolate
---------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore femmina 19"
Famiglia di prodotti	SFL (2,8-0,8)
Linea di prodotti	COMBICON Connectors Special
Numero di poli	48
Passo	0 mm
Numero di file	2

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
---	--------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Passo	0 mm
Larghezza [w]	95 mm
Altezza [h]	28,6 mm
Lunghezza [l]	14,8 mm

#### Design del circuito stampato

Diametro foro	2,8 mm
---------------	--------

### Indicazioni materiale

#### Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale)	Oro (0,8 $\mu$ m - 1,4 $\mu$ m Au)
Superficie metallica punto di connessione (strato intermedio)	Nichel (2 $\mu$ m - 4 $\mu$ m Ni)
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Oro (0,8 $\mu$ m - 1,4 $\mu$ m Au)
Superficie metallica zona di contatto (strato intermedio)	Nichel (2 $\mu$ m - 4 $\mu$ m Ni)

# SFL (2,8-0,8)F48 - Connettore femmina



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285315>

## Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	verde (6021)
Gruppo materiale isolante	II

## Controlli elettrici

### Distanze di isolamento in aria e superficiale |

Gruppo materiale isolante	II
Tensione impulsiva nominale (III/3)	2,5 kV

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %
---	---------------

## Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------


# SFL (2,8-0,8)F48 - Connettore femmina

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285315>



## Disegni



# SFL (2,8-0,8)F48 - Connettore femmina



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285315>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

### ETIM

ETIM 10.0	EC004746
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SFL (2,8-0,8)F48 - Connettore femmina



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285315>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)