

Q-FSMA-KT - Connettore FSMA

1885994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885994>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore QUICK-FSMA, per fibra polimerica (set da 4)



Dati commerciali

Codice articolo	1885994
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AIC
Codice prodotto	AF7AIC
GTIN	4017918613815
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,2 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	PL

1885994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885994>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Tipo	FSMA
Numero di poli	1

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	< 3 dB
--------------	--------

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	3,1 mm
-------------------	--------

Indicazioni materiale

Materiale	EPDM (Guaina protettiva flessibile)
	CuNi7Zn39MnPb3 (Ghiera)

Caratteristiche

Attenuazione	< 3 dB
--------------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C

Montaggio


Nota per il montaggio	Per fibra ottica polimerica 980 mym / 1000 mym
-----------------------	--

Disegni

Disegno quotato



1



2

Disegno quotato

Q-FSMA-KT - Connettore FSMA

1885994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885994>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885994>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

Q-FSMA-KT - Connettore FSMA



1885994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1885994>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	faa8e2d9-8a92-46dc-a17d-184fd0cdafd2