

# EB 2-CC 7,5 - Ponticello a pettine



1948048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1948048>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, passo: 7,5 mm, numero poli: 2, lunghezza: 17 mm, colore: grigio



## Dati commerciali

Codice articolo	1948048
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918918668
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,997 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,957 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

# EB 2-CC 7,5 - Ponticello a pettine



1948048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1948048>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a pettine
Numero di poli	2
Passo	7,5 mm

### Dimensioni

Larghezza	11,7 mm
Altezza	16,5 mm
Lunghezza	16,5 mm
Passo	7,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# EB 2-CC 7,5 - Ponticello a pettine



1948048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1948048>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 2-CC 7,5 - Ponticello a pettine



1948048

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1948048>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	9,276 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)