

# FBSK 3-10/ZFKDS 10 - Ponticello a innesto



1986657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1986657>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello fisso, completamente isolato, passo: 10 mm, n. poli: 3



La figura illustra la versione a 2 poli dell'articolo

## Dati commerciali

Codice articolo	1986657
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AARZFE
Codice prodotto	AARZFE
GTIN	4017918973117
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,31 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,162 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Famiglia di prodotti	FBSK
Linea di prodotti	COMBICON Terminals Special
Numero di poli	3
Passo	10 mm
Numero collegamenti	3
Numero di file	1
Numero dei potenziali	3

### Dimensioni

Passo	10 mm
-------	-------

### Indicazioni materiale

#### Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu

#### Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	rosso (3001)
Materiale isolante	PA
Gruppo materiale isolante	I
CTI secondo IEC 60112	600
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12	850
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13	775
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2	125 °C

### Connettori

#### Connessione 1

Materiale isolante	PA
CTI secondo IEC 60112	600

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %
---	---------------

1986657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1986657>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1986657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1986657>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,142 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)