

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O - Cavi



2302476

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302476>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo intestato; controllore: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Dati commerciali

Codice articolo	2302476
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK226M
Codice prodotto	DK226M
GTIN	4017918907945
Peso per pezzo (confezione inclusa)	272,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	272,9 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa)	-40 °C ... 70 °C (Posa fissa)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile)	-10 °C ... 70 °C (Posa mobile)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 30 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Corrente (per circuito, 50 °C)	≤ 1 A (allo stato non arrotondato, vedi declassamento)
Corrente (per circuito, 70 °C)	≤ 0,6 A (allo stato non arrotondato, vedi declassamento)

Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC Q

Scheda I/O adatta	QY81P
-------------------	-------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,5 m
----------------	-------

14X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Numero di poli	14
Schermato	no
Tipo di cavo	14X0.14 [PVC]
Tipo di conduttore	Cavo intestato
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,16 mm
Linea segnale AWG	26
Sezione del conduttore	14x 0,14 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1 mm ±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	6,40 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	PVC semi rigido
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza linea	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Raggio di piegatura minimo, fisso	55 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	104 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno)

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O - Cavi



2302476

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302476>

Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2 (tubatura)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura)
	IEC 60332-3-22 (tubatura)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistenza all'olio	contro gli spruzzi occasionali (tubatura)
Versione di cavi	Cavo sezionatore per quattro moduli

Codice colore: Filo singolo

nero	D-SUB37 (1) = IDC/FLK14-1 (1)
marrone	D-SUB37 (20) = IDC/FLK14-1 (2)
rosso	D-SUB37 (2) = IDC/FLK14-1 (3)
arancione	D-SUB37 (21) = IDC/FLK14-1 (4)
giallo	D-SUB37 (3) = IDC/FLK14-1 (5)
verde	D-SUB37 (22) = IDC/FLK14-1 (6)
blu	D-SUB37 (4) = IDC/FLK14-1 (7)
viola	D-SUB37 (23) = IDC/FLK14-1 (8)
grigio	D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-1 (9)
bianco	D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-1 (10)
bianco-nero	D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-1 (11)
bianco-marrone	D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-1 (13)
nero	D-SUB37 (5) = IDC/FLK14-2 (1)
marrone	D-SUB37 (24) = IDC/FLK14-2 (2)
rosso	D-SUB37 (6) = IDC/FLK14-2 (3)
arancione	D-SUB37 (25) = IDC/FLK14-2 (4)
giallo	D-SUB37 (7) = IDC/FLK14-2 (5)
verde	D-SUB37 (26) = IDC/FLK14-2 (6)
blu	D-SUB37 (8) = IDC/FLK14-2 (7)
viola	D-SUB37 (27) = IDC/FLK14-2 (8)
grigio	D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-2 (9)
bianco	D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-2 (10)
bianco-nero	D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-2 (11)
bianco-marrone	D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-2 (13)
nero	D-SUB37 (9) = IDC/FLK14-3 (1)
marrone	D-SUB37 (28) = IDC/FLK14-3 (2)
rosso	D-SUB37 (10) = IDC/FLK14-3 (3)
arancione	D-SUB37 (29) = IDC/FLK14-3 (4)
giallo	D-SUB37 (11) = IDC/FLK14-3 (5)
verde	D-SUB37 (30) = IDC/FLK14-3 (6)
blu	D-SUB37 (12) = IDC/FLK14-3 (7)
viola	D-SUB37 (31) = IDC/FLK14-3 (8)
grigio	D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-3 (9)
bianco	D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-3 (10)

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O - Cavi



2302476

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302476>

bianco-nero	D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-3 (11)
bianco-marrone	D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-3 (13)
nero	D-SUB37 (13) = IDC/FLK14-4 (1)
marrone	D-SUB37 (32) = IDC/FLK14-4 (2)
rosso	D-SUB37 (14) = IDC/FLK14-4 (3)
arancione	D-SUB37 (33) = IDC/FLK14-4 (4)
giallo	D-SUB37 (15) = IDC/FLK14-4 (5)
verde	D-SUB37 (34) = IDC/FLK14-4 (6)
blu	D-SUB37 (16) = IDC/FLK14-4 (7)
viola	D-SUB37 (35) = IDC/FLK14-4 (8)
grigio	D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-4 (9)
bianco	D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-4 (10)
bianco-nero	D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-4 (11)
bianco-marrone	D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-4 (13)

Dati di collegamento

Connessione 1

Attacco a norma	IEC 60807-2 DIN 41652
Collegamento	Connettore femmina D-SUB
Filettatura	M2,5
Numero collegamenti	1
Numero di poli	37
Coppia di serraggio	0,2 Nm
Cicli di manovra	> 200
Passo	2,77 mm

Connessione 2

Attacco a norma	IEC 60603-13 (a norma)
Collegamento	IDC/FLK conduttore femmina
Numero collegamenti	4
Numero di poli	14
Cicli di manovra	> 50
Passo	2,54 mm

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni

Diagramma



Corrente max. ammessa per circuito in stato di svolgimento

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O - Cavi



2302476

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302476>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27242220

ETIM

ETIM 9.0

EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O - Cavi



2302476

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302476>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f46f6c09-5de3-4858-916b-cebb2a7cdf0a

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com