

HBUS 107,6 UT BK - Semigusci della custodia

2200445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200445>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Guscio della parte inferiore, colore: nero (simili RAL 9005)

Dati commerciali

Codice articolo	2200445
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	250 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHBBA
Codice prodotto	ACHBBA
GTIN	4046356579940
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,07 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HBUS 107,6 UT BK - Semigusci della custodia



2200445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200445>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Semigusci della custodia
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Serie di custodie	BC

Dimensioni

Unità modulare	6 TE
----------------	------

Indicazioni materiale

Colore (Semiguscio della custodia)	nero (RAL 9005)
Materiale Semiguscio della custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

HBUS 107,6 UT BK - Semigusci della custodia

2200445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200445>



Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200445>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,033 kg CO2e
---------	---------------