

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Elemento intermedio



2200819

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200819>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Elemento intermedio, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: blu (simili RAL 5015), collegamento trasversale: senza connettore bus

## I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2200819                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 500 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ACHABA                                                      |
| Codice prodotto                     | ACHABA                                                      |
| GTIN                                | 4046356682398                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,96 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 26,96 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85472000                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Elemento intermedio



2200819


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200819>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Parte centrale custodia completa |
| Tipo di custodia                     | Custodie per guide DIN           |
| Tipo di custodia                     | Custodie modulari                |
| Serie di custodie                    | ME-MAX                           |
| Famiglia di prodotti                 | ME MAX 45..                      |
| Numero di poli max.                  | 20 (passo: 3,5 mm)               |
|                                      | 16 (passo: 5 mm)                 |
| Numero di file                       | 2                                |
|                                      | 2                                |
| Numero (Aperture per connettori)     | 4                                |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì                               |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro)    | 2 (bilaterale)                   |

### Dimensioni

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                                |  |
| Larghezza                                      | 22,6 mm                                                                             |
| Altezza                                        | 99 mm                                                                               |
| Profondità                                     | 112,85 mm                                                                           |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 107 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Colore (Elemento intermedio)           | blu (RAL 5015) |
| Materiale Elemento intermedio          | PA             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0             |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600            |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice IP max. da raggiungere                       | IP20                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 55 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 %                                               |

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Elemento intermedio



2200819

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200819>

## Indicazioni relative al circuito stampato

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
|----------------------------------------------|---------------------|

## Montaggio

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con semiguscio della custodia o elemento intermedio |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|

## Informazioni sull'imballaggio

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Confezione              | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone                  |

## Disegni

Disegno quotato



Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Elemento intermedio



2200819

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200819>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200819>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Elemento intermedio



2200819

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200819>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190604 |
| ECLASS-15.0 | 27190604 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME MAX 45 MT 2-2 BU - Elemento intermedio



2200819

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200819>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,139 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)