

HC-ALU 6-161 COVER GY - Piastra terminale



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200906>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie profilate, Montaggio a vite, Piastra terminale, con viti e guarnizione, per larghezza profilo (interna) di 161 mm, larghezza: 190,4 mm, lunghezza: 15 mm, profondità: 161 mm

I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
- Grado di protezione fino a IP65
- Utilizzabile come custodia palmare o a parete
- Guarnizioni EMC disponibili come opzione

Dati commerciali

Codice articolo	2200906
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFAAC
Codice prodotto	ACFAAC
GTIN	4046356716789
Peso per pezzo (confezione inclusa)	329,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	329,3 g
Numero tariffa doganale	76169910
Paese di origine	HU

HC-ALU 6-161 COVER GY - Piastra terminale



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200906>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Custodie profilate
Serie di custodie	HC-ALU
Famiglia di prodotti	HC-ALU 6-161
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	190,4 mm
Profondità	161 mm
Lunghezza	15 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio grafite (RAL 7024)
Finitura superficiale	rivestimento con polveri

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP65
-------------------------------	------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Piastra terminale



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200906>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2200906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200906>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com