

# UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elemento laterale



2202018

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202018>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 72 mm



## I vantaggi

- Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
- Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
- Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

## Dati commerciali

Codice articolo	2202018
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDAC
Codice prodotto	ACHDAC
GTIN	4055626004594
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,36 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elemento laterale



2202018

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202018>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Tipo di custodia	Custodia a profili estrusi
Serie di custodie	UM-BASIC
Famiglia di prodotti	UM-BASIC/PRO 72
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	19,5 mm
Altezza	92,3 mm
Profondità	39,45 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	32,45 mm

### Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

### Indicazioni materiale

Colore (Elemento laterale)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Elemento laterale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

#### Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

Specifica di prova	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Durata di prova	1 h
Forza	20 N

#### Resistenza meccanica / tamburo rotante

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altezza di caduta	50 cm
Frequenza	50

#### Grado di protezione (codice IP)

# UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elemento laterale



2202018

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202018>

Specifica di prova	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
--------------------	-----------------------------------

## Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

## Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	3
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Inserimento/fissaggio con elementi aggiuntivi
Superficie circuito stampato	700 mm <sup>2</sup> ... 1200 mm <sup>2</sup> (per ogni cm di profilato di base)
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN / montaggio a parete (con flangia di fissaggio opzionale), bloccaggio con profilo estruso
-------------------	--

## Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

# UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elemento laterale



2202018

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202018>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202018>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elemento laterale



2202018

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202018>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elemento laterale



2202018

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202018>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,294 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)