

# PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connettori in fibra ottica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2313070>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettori in fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, MM, materiale: Plastica, tipo di connessione: Collegamento del cavo, uscita cavo: diritto, colore: nero



## I vantaggi

- Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
- Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili
- Caratteristiche di trasmissione eccellenti
- Ideale per fibre a indice graduato PCF (SI)
- Struttura compatta tramite pin d'inserimento SC RJ
- Senza incollaggio e lucidatura

## Dati commerciali

Codice articolo	2313070
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIAB
Codice prodotto	ABNIAB
GTIN	4046356098847
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

# PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connettori in fibra ottica

2313070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2313070>

## Set composto da

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connettori in fibra ottica

1654866

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654866>



Connettori in fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, MM, materiale: Plastica, tipo di connessione: Collegamento del cavo, uscita cavo: dritto, colore: nero

# PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connettori in fibra ottica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2313070>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Confezione singola: ordinare 1654866
--------------------------	--------------------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Applicazione	neutro
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ
Uscita cavo	diritto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Attenuazione	$\geq 2$ dB (Attenuazione d'inserzione)
Mezzo trasmissivo	FO
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	MM

### Dati di collegamento

Collegamento	Collegamento del cavo
--------------	-----------------------

### Dimensioni

Larghezza	16,5 mm
Altezza	11 mm
Lunghezza	88,5 mm

### Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

### Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Lega di rame
Materiale custodia	Plastica

### Cavo / linea

Tipo di cavo	PCF 200/230
Tipo di cavo	Fili singoli
Diametro esterno conduttore	2,9 mm ... 2,9 mm
Conduttori singoli, diametro	2,9 mm

# PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connettori in fibra ottica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2313070>

## Cavo in fibra ottica

Fibra	200/230 µm
Tipo di fibra	PCF
Attenuazione	≤ 1,5 dB
Mezzo trasmissivo	FO

## Caratteristiche

Attenuazione	≥ 2 dB (Attenuazione d'inserzione)
--------------	------------------------------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C

## Montaggio

Tipo di montaggio	Assemblabile sul campo
Tipo di posa	Interni

# PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connettori in fibra ottica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2313070>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

### ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

# PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connettori in fibra ottica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2313070>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)