

UCS GD 9005 - Fissaggio

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Perno a vite adesivo per il fissaggio del circuito stampato, materiale: poliammide; 4 pezzi con viti 2,5 x 8



I vantaggi

- Flessibilità nel fissaggio delle schede, adatto a quasi tutti i fattori di forma
- Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche

Dati commerciali

Codice articolo	2203401
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFCAA
Codice prodotto	ACFCAA
GTIN	4055626461694
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,7 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Nota per l'utilizzo	Fissaggio delle calotte adesive: assicurarsi che la superficie della custodia sia pulita, asciutta e priva di grasso. Range di temperatura: +18 °C ... +30 °C / forza di compressione 60 N / durata di compressione 3 s

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodia universale
Serie di custodie	UCS
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	21,8 mm
Altezza	21,8 mm
Profondità	10 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	0,8 mm ... 3 mm
----------------------------	-----------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600
Materiale isolante	PA
Finitura superficiale	non trattato zincata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	1
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Collegamento a vite
Spessore circuito stampato	0,8 mm ... 3 mm

Montaggio

UCS GD 9005 - Fissaggio

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



Tipo di montaggio	incollare
Posizione di installazione	a scelta
Coppia di serraggio / velocità	Fissaggio del circuito stampato: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Sacchetti in PE
------------	-----------------

UCS GD 9005 - Fissaggio

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%