

# DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display


2203538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203538>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo TFT 2,4", 320 x 240 pixel, trasmissivo, retroilluminazione a LED, interfaccia: SPI, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C; colore del telaio (RAL): giallo (1018)



## I vantaggi

- Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica delle serie ME e ME-IO
- Affidabilità a lungo termine
- Telaio in plastica disponibile in diversi colori
- Ad alta risoluzione
- Interfaccia comune per l'elettronica

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2203538       |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 600 Pezzi     |
| Codice vendita                      | ACGAAB        |
| Codice prodotto                     | ACGAAB        |
| GTIN                                | 4055626959764 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 30,44 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30,44 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85312040      |
| Paese di origine                    | DE            |

# DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display

2203538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203538>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo di prodotto | Display |
|------------------|---------|

#### Display

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tipo di display                   | Display TFT a colori       |
| Tipologia del display             | LCD con retroilluminazione |
| Tecnologia Panel                  | TFT                        |
| Diagonale (cm)                    | 6,9 cm                     |
| Diagonale (inch)                  | 2,4 "                      |
| Risoluzione monitor               | 320 x 240 Pixel (QVGA)     |
| Formati del display               | 4:3                        |
| Tipo di illuminazione del display | LED, bianco                |
| Rapporto di contrasto             | 500                        |
| Direzione di osservazione         | 6:00                       |
| Controllore                       | HX8347I                    |

### Interfacce

|           |     |
|-----------|-----|
| Interface | SPI |
|-----------|-----|

### Dimensioni

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 72 mm x 59 mm x 9 mm (Dimensioni del telaio del display) |
|            | 49 mm x 37 mm (Range attivo)                             |

### Indicazioni materiale

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
|-------------------|-------------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Prova vibrazioni

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 55 - 10 Hz                         |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Durata di prova per asse | 15 min                                  |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |

#### Condizioni ambientali

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |

# DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display

2203538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203538>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27261890 |
| ECLASS-13.0 | 27261890 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011541 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
|-------------|----------|

# DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display

2203538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203538>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)