
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display

2203538

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203538

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo TFT 2,4", 320 x 240 pixel, trasmissivo, retroilluminazione a LED, interfaccia: SPI, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C; colore del telaio (RAL): giallo (1018)



I vantaggi

- Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica delle serie ME e ME-IO
- Affidabilità a lungo termine
- Telaio in plastica disponibile in diversi colori
- Ad alta risoluzione
- Interfaccia comune per l'elettronica

Dati commerciali

Codice articolo	2203538
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	600 Pezzi
Codice vendita	ACGAAB
Codice prodotto	ACGAAB
GTIN	4055626959764
Peso per pezzo (confezione inclusa)	30,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	30,44 g
Numero tariffa doganale	85312040
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Display

Display

Tipo di display	Display TFT a colori
Tipologia del display	LCD con retroilluminazione
Tecnologia Panel	TFT
Diagonale (cm)	6,9 cm
Diagonale (inch)	2,4 "
Risoluzione monitor	320 x 240 Pixel (QVGA)
Formati del display	4:3
Tipo di illuminazione del display	LED, bianco
Rapporto di contrasto	500
Direzione di osservazione	6:00
Controllore	HX8347I

Interfacce

Interface	SPI

Dimensioni

Dimensioni	72 mm x 59 mm x 9 mm (Dimensioni del telaio del display)
	49 mm x 37 mm (Range attivo)

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	giallo (RAL 1018)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 55 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Durata di prova per asse	15 min
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 80 °C

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com