

IB IL 24 PSDI 16-PAC - Modulo di sicurezza



2700994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700994>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo d'ingresso digitale legato alla sicurezza, grado di protezione IP20, per sistema SafetyBridge V3 e PROFIsafe. Il modulo è dotato di 8 ingressi digitali sicuri in caso di struttura a due canali o di 16 ingressi digitali sicuri in caso di struttura a un canale

Descrizione del prodotto

Il modulo di sicurezza è un modulo d'ingresso della gamma Inline, da impiegare in un punto qualsiasi all'interno di un sistema SafetyBridge o PROFIsafe. La velocità di trasmissione può essere regolata dal modulo di sicurezza mediante interruttore a 500 kBaud o 2 MBaud. All'interno di una stazione si deve lavorare con una velocità di trasmissione universale. Il modulo dispone di otto ingressi digitali sicuri nel caso della struttura a due canali, o di sedici ingressi digitali nel caso di una struttura a canale singolo.

I vantaggi

- SIL 3 secondo EN IEC 62061
- SIL 3 secondo IEC/EN 61508
- PL e secondo EN ISO 13849-1

Dati commerciali

Codice articolo	2700994
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNA421
Codice prodotto	DNA421
GTIN	4046356678995
Peso per pezzo (confezione inclusa)	400 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	222 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	48,8 mm
Altezza	141 mm
Profondità	71,5 mm
Nota sulle dimensioni	Dimensioni

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Interfacce

bus locale Inline

Numero di canali	2
Collegamento	Ripartitore dati Inline
Velocità di trasmissione	500 kBit/s / 2 MBit/s (commutabile)

Caratteristiche del sistema

Modulo

Codice ID (dec.)	163
Codice ID (esadecimale)	A3
Codice lunghezza (es.)	04
Codice lunghezza (dec.)	04
Canale dati di processo	8 Byte
Range indirizzi ingressi	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Range indirizzi uscite	8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Lunghezza di registro	8 Byte
Bisogno di dati di parametrizzazione	1 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))
Bisogno di dati di configurazione	5 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge))

Dati di ingresso

Digitale:

Denominazione ingresso	Ingressi digitali
Descrizione dell'ingresso	IEC 61131-2 Tipo 3

2700994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700994>

Numero ingressi	8 (con struttura a 2 canali)
	16 (con struttura a 1 canale)
Lunghezza cavo	max. 500 m (dall'uscita di trigger fino all'ingresso sicuro (somma di andata e ritorno))
Collegamento	Connessione a molla
Tecnica di connessione	2/3 conduttori
Tensione d'ingresso	24 V DC (attraverso uscite di trigger UT1 e UT2 o alimentazione esterna)
Range tensione d'ingresso	-3 V DC ... 30 V DC
Range d'ingresso segnale "0"	-3 V DC ... 5 V DC
Range d'ingresso segnale "1"	11 V DC ... 30 V DC
Corrente d'ingresso tipica per canale	2,7 mA (con 24 V)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Inline
Applicazione	Sicurezza funzionale
Tipo	modularità

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Rame
-------------------	------

Potenziali: Alimentazione della logica (U_L)

Tensione di alimentazione	7,5 V DC (vedere dati tecnici di sicurezza)
Corrente assorbita	max. 190 mA

Potenziali: Alimentazione del circuito principale (U_M)

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 415 mA
	tip. 15 mA (più corrente assorbita degli ingressi con alimentazione attraverso le uscite di trigger, più corrente assorbita dei sensori collegati con alimentazione attraverso le uscite di trigger)

Alimentazione: Elettronica del modulo

Tensione di alimentazione	24 V DC (tramite ripartitore di potenziale)
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Connettore Inline
a innesto	sì

Connettore Inline

Collegamento	Connessione a molla
--------------	---------------------

2700994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700994>

a innesto	sì
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.)

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


Disegni

Disegno quotato



Dimensioni (in mm)

Disegno collegamento



Esempio di connessione di un controllo per arresto d'emergenza

2700994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700994>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700994>



cULus Listed

ID omologazione: E140324

PROFIsafe

ID omologazione: Z20207



Functional Safety

ID omologazione: 968/FSP 2449.00/22

2700994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700994>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

2700994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700994>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	ac39e2af-d1fd-4067-8231-514b66a902ba

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	16,1 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com