

FL MGUARD RS2005 TX VPN - Router



2701875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701875>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Router di manutenzione remota, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, firewall, Switch Unmanaged a 5 porte

I vantaggi

- Tool di gestione centrale
- Massime prestazioni
- Massima sicurezza

Dati commerciali

Codice articolo	2701875
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN331
Codice prodotto	DNN331
GTIN	4046356869324
Peso per pezzo (confezione inclusa)	902,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	902 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	45 mm
Altezza	130 mm
Profondità	120,6 mm

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale custodia	Metallo

Interfacce

Ethernet

Collegamento	RJ45
Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s
Fisica di trasmissione	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Lunghezza di trasmissione	100 m (per segmento)
LED di segnalazione	Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity
Numero di canali	6 (Porte RJ45)

Contatto di segnalazione

Collegamento	Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON
Testo aggiuntivo	non a separazione galvanica

VPN - Pulsante di abilitazione

Collegamento	Collegabile e su richiesta 24 V DC/250 mA
--------------	---

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Funzionalità di base	Router con firewall e VPN per 2 tunnel, switch a 5 porte, custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso, Performance Firewall / VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s
----------------------	--

Requisiti di sistema

Browser supportati	Supporto HTTPS necessario
--------------------	---------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Security Router per la guida di supporto
Tipo	Stand-alone

FL MGUARD RS2005 TX VPN - Router



2701875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701875>

Funzionalità di base	Router con firewall e VPN per 2 tunnel, switch a 5 porte, custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso, Performance Firewall / VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s
----------------------	--

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Funzioni di sicurezza

1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN	supportati
Numero di tunnel VPN	2
Autenticazione	Certificati X.509v3 con RSA o PSK
Integrità dati	MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support	Server o Relay Agent
Filtraggio	Traffico in entrata o in uscita
Portata dati firewall	max. 130 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata bidirezionale) max. 61 MBit/s (Modalità stealth, regole firewall di default, portata bidirezionale)
Regole firewall	semplice firewall Stateful Inspection, nessun firewall User, nessun firewall Conditional, nessun Rulesets
Funzionalità di base	Router con firewall e VPN per 2 tunnel, switch a 5 porte, custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD, range di temperatura esteso, Performance Firewall / VPN: fino a 124 MBit/s / 40 MBit/s
Modo Internet Protocol Security (IPsec)	Tunnel ESP / trasporto ESP
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	Secondo protocollo 802.2
Network Time Protocol (NTP) Client	Client
Remote Syslog Logging	su server esterno
Routing	Standard routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding
Metodo di cifratura	DES, 3DES, AES-128, -192, -256
Portata Virtual Private Network (VPN)	max. 40 MBit/s (Modalità router, portata VPN bidirezionale) max. 27 MBit/s (Modalità stealth, portata VPN bidirezionale)

Caratteristiche elettriche

Diagnostica locale	P1, P2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde un LED per porta Link attivo LED verde
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	2,4 W

Alimentazione

Tensione di alimentazione (DC)	24 V DC (ridondante)
Range tensione di alimentazione	11 V DC ... 36 V DC
Collegamento alimentazione	Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm²
Ripple residuo	3,6 V _{pp} (entro il campo di tensione ammissibile)
Max. corrente assorbita	180 mA (uscite scariche)
Corrente assorbita tipica	100 mA (con U _S = 24 V DC)

Funzione

Contatto di segnalazione tensione di comando	24 V DC (tip.)
Contatto di segnalazione corrente di comando	250 mA (resistente a cortocircuiti)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Omologazioni

Conformità/Omologazioni

Conformità	CE conforme
------------	-------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
--------------------------------	--

Segnalazione

Segnalazione stato	LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN
--------------------	--

FL MGUARD RS2005 TX VPN - Router



2701875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701875>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701875>



cULus Listed

ID omologazione: E238705

FL MGUARD RS2005 TX VPN - Router



2701875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701875>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170406
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001478
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c6902bfc-9edf-432e-b33c-8a7728ef19db

EF3.0 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	27,61 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------