

RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo coassiale



2702140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702140>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una versione dell'articolo

Cavo d'antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: rigido, attenuazione: 2,0 / 3,3 / 4,8 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (maschio) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 5 m, disponibile articolo successivo senza piombo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340137

I vantaggi

- Minima attenuazione
- Resistente ai raggi UV
- Per uso all'aperto

Dati commerciali

Codice articolo	2702140
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC6A3
Codice prodotto	DNC6A3
GTIN	4046356988407
Peso per pezzo (confezione inclusa)	250,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	214 g
Numero tariffa doganale	85442000
Paese di origine	US

RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo coassiale



2702140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702140>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Cavo coassiale

Caratteristiche elettriche

Frequenza

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedenza

50 Ω

Dati di collegamento

Collegamento

RSMA(m)

Collegamento

N(m)

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale

PE

Cavo / linea

Lunghezza cavo

5 m

Tipo di cavo

195

Diametro esterno conduttore

4,95 mm

Guaina esterna, materiale

PE

Guaina esterna, colore

nero

Raggio di piegatura costante

12,70 mm

868 / 900 MHz

2 dB

2,4 GHz

3,3 dB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 85 °C

RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo coassiale



2702140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702140>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702140>



EAC

ID omologazione: 19060508

RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo coassiale



2702140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702140>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo coassiale



2702140

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702140>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	8828a5b7-57ec-4ed8-97c5-8654b15b56b4

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com