PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Connettori in fibra ottica

2313546

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2313546

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettori in fibra ottica, SC-RJ, MM, 2-poli, grado di protezione: IP20, colore: nero



SC-RJ

I vantaggi

- Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
- Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili
- Caratteristiche di trasmissione eccellenti
- Ideali per fibre a indice gradiente PCF (GI)
- Struttura compatta tramite pin d'inserimento SC RJ
- Senza incollaggio e lucidatura

Dati commerciali

Codice articolo	2313546
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIAB
Codice prodotto	ABNIAB
GTIN	4046356480086
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Connettori in fibra ottica

2313546

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2313546

Set composto da

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connettori in fibra ottica

1404087

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1404087



Connettori in fibra ottica, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-poli, tipo di connessione: giunzione meccanica, materiale: Plastica, grado di protezione: IP20, colore: nero

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	≥ 2 dB (Attenuazione d'inserzione)
Mezzo trasmissivo	FO
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	MM

Dimensioni

Larghezza	16,5 mm
Altezza	11 mm
Lunghezza	88,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Cavo / linea

Tipo di cavo	per tutti i tipi di cavo PCF universali
Diametro esterno conduttore	2,2 mm ... 2,2 mm
Conduttori singoli, diametro	2,2 mm

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Tipo di fibra	PCF
Attenuazione	≤ 1,5 dB
Mezzo trasmissivo	FO

Caratteristiche

Attenuazione	≥ 2 dB (Attenuazione d'inserzione)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com