

FL IF 2FX SC-F - Modulo media



2832412

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832412>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di interfaccia FO per il collegamento di fibra ottica multimode 100 Base-FX (1300 nm), SC, direzione di connessione in avanti

I vantaggi

- Trasmissione Ethernet robusta anche per ambienti disturbati con portata media

Dati commerciali

Codice articolo	2832412
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN123
Codice prodotto	DNN123
GTIN	4017918974466
Peso per pezzo (confezione inclusa)	102,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	80 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di espansione
Tipo	Stand-alone
Funzionalità di base	Modulo d'interfaccia per Modular Managed Switch

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Funzionalità di base	Modulo d'interfaccia per Modular Managed Switch
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Isolamento galvanico	100Base-FX//alimentazione
Diagnostica locale	LED su stazione di testa/modulo di espansione
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	21,6 W
Tensione di prova	2 kV AC
Mezzo trasmissivo	Rame
	FO

Alimentazione

Tensione di alimentazione	tramite stazione di testa
Collegamento alimentazione	da FL SWITCH GHS o FXT
Corrente assorbita tipica	200 mA

Interfacce

Ethernet:100Base-FX a norma IEEE 802.3


Lunghezza di trasmissione	10000 m (max (in funzione della fibra utilizzata))
---------------------------	--

Ethernet:100Base-FX a norma IEEE 802.3

Collegamento	SC
Velocità di trasmissione	100 MBit/s
Lunghezza di trasmissione	2800 m (fibra di vetro con F-G 50/125 1,6 dB/km F800)
	6400 m (fibra di vetro con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200)
	3000 m (fibra di vetro con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600)
	2800 m (fibra di vetro con F-G 50/125 1,6 dB/km F800)
Lunghezza d'onda	1300 nm
Numero di canali	2 (SC-Multimode)

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza	31 mm
Altezza	75,7 mm
Profondità	72,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA

Controlli meccanici

Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale
	: Stoccaggio/trasporto: 50g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 55 °C (senza condensa)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Vibrazioni (funzionamento)	a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE
Conformità alle direttive CEM	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B
	IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A
	IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A
	IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A
	IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A
	IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A
Immunità ai disturbi	EN 55022 (emissioni) Criterio A
	EN 61000-6-2:2005

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-3/-4
--------------------	-----------------

Normative e prescrizioni


Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	secondo specifica VW
Isolamento galvanico	100Base-FX//alimentazione

Montaggio

Tipo di montaggio	nel sistema host
-------------------	------------------

Disegni

Disegno quotato



La figura mostra una variante del modulo d'interfaccia con la stazione di testa FL SWITCH MM HS

2832412

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832412>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---