

CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Caricatore con guida di messa a terra per l'alloggiamento di 10 spine di protezione LSA-PLUS (COMTRAB CTM) massimo, per l'inserimento in barre di separazione CT-TERMIBLOCK o LSA-PLUS.

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
- Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
- Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata

Dati commerciali

Codice articolo	2838610
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL321Z
Codice prodotto	CL321Z
GTIN	4017918819620
Peso per pezzo (confezione inclusa)	23,79 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,59 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Caricatore
Famiglia di prodotti	COMTRAB
Tipo	Modulo LSA-PLUS
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna

Dati di collegamento

Collegamento	Innestabile nel COMTRAB-TERMIBLOCK e nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS.
--------------	--

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	112,5 mm
Altezza	21,8 mm
Profondità	44 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005) color rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale custodia	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
--	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 75 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	su CT-TERMIBLOCK e barra di separazione LSA-PLUS
-------------------	--

CTM 10-MAG - Caricatore


2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



Disegni

Disegno quotato



CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168

CTM 10-MAG - Caricatore

2838610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2838610>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,451 kg CO2e
---------	---------------