


MPB 18/1- 8 BU - Ponticello di cablaggio



2858470

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2858470>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento 17,5 mm, monofase, 8 poli, colori: blu

I vantaggi

- In combinazione con altri dispositivi nella cassetta decentrata, come interruttori di sicurezza e di protezione
- Cablaggio pratico di tutte le comuni applicazioni
- Per combinazioni miste di scaricatori di corrente atmosferica e di sovratensioni

Dati commerciali

Codice articolo	2858470
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	CL132Z
Codice prodotto	CL132Z
GTIN	4017918902223
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38,38 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,2 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

MPB 18/1- 8 BU - Ponticello di cablaggio



2858470

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2858470>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Tipo	Ponticello a pettine
Numero di poli	8

Caratteristiche elettriche

Numero fasi	1
Corrente nominale I_N	100 A

Dimensioni

Altezza	144,4 mm
---------	----------

Indicazioni materiale

Colore	blu (RAL 5015)
	color rame
Materiale custodia	Plastica

MPB 18/1- 8 BU - Ponticello di cablaggio



2858470

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2858470>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27371306
ECLASS-13.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%