IFS-OPEN-END-DATACABLE - Cavo dati

2320450

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320450

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo dati con estremità libera per la comunicazione, ad es. tra un morsetto di comunicazione Inline Phoenix (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) e i dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO UPS

Descrizione del prodotto

Cavo dati per la comunicazione tra controllori superiori e gruppi di continuità QUINT UPS-IQ.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Dati commerciali

Codice articolo	2320450
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMU2Z9
Codice prodotto	CMU2Z9
GTIN	4046356746281
Peso per pezzo (confezione inclusa)	86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Comunicazione con UPS

Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento ingresso/uscita	1,4 kV
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	115200 bit/s

Dati di collegamento

Lato dispositivo

Collegamento	OPEN-END
Numero di poli	6
Note	seriale, RS232

Lato dispositivo

Collegamento	Porta dati IFS

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 90 % (a 25 °C, nessuna condensa)

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320450

EAC
ID omologazione: RU C-DE.A*30.B00767

EAC-RoHS
ID omologazione: RU*-DE*35.B.00385/20

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3c0c44db-a2ae-4039-b8a9-d8a641f2b6ea

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com