

FL SFP WDM10-SET - Modulo media



2702442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702442>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set di Gigabit SFP-WDM per la trasmissione fino a max. 10 km su una fibra con lunghezza d'onda di 1310/1550 nm.



Descrizione del prodotto

Set di componenti SFP-WDM con una velocità di trasmissione dati di 1000 MBit/s con una lunghezza d'onda di 1310/1550 nm e una lunghezza di trasmissione massima di 10 km.

I vantaggi

- Conforme a MSA

Dati commerciali

Codice articolo	2702442
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN1ZS
Codice prodotto	DNN1ZS
GTIN	4055626208299
Peso per pezzo (confezione inclusa)	64,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	64,3 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	TW

FL SFP WDM10-SET - Modulo media

2702442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702442>



Set composto da

FL SFP WDM10-A - Modulo media

2702440

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702440>



Componente SFP-WDM Gigabit per la trasmissione fino max. 10 km su una fibra con una lunghezza d'onda di 1310/1550 nm.

FL SFP WDM10-B - Modulo media

2702441

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702441>



Set di Gigabit SFP-WDM per la trasmissione fino a max. 10 km su una fibra con una lunghezza d'onda di 1550/1310 nm.

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	13,7 mm
Altezza	8,95 mm
Lunghezza	56,5 mm

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
--------------------	---------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Tipo di montaggio	Inserimento in SFP-Slot

Interfacce

FO Ethernet

Collegamento	LC
Velocità di trasmissione	1 GBit/s
Fisica di trasmissione	Fibre Singlemode
Lunghezza di trasmissione	10 km (Fibra di vetro 9/125)
Lunghezza d'onda	1310 nm / 1550 nm (TX) 1550 nm / 1310 nm (RX)
LED di segnalazione	a seconda della custodia Factoryline
Numero di canali	1 (LC Singlemode)
Capacità di trasmissione minima	-9 dBm
Capacità di trasmissione massima	-3 dBm
Sensibilità di ricezione minima	0 dBm
Sensibilità di ricezione max.	-21 dBm

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo SFP
Tipo	Custodie Factoryline con SFP-Slot
Formato	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Segnalazione

Segnalazione stato	tramite custodie Factoryline
--------------------	------------------------------

Caratteristiche elettriche

Corrente assorbita	300 mA
--------------------	--------

FL SFP WDM10-SET - Modulo media



2702442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702442>

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1 W
Mezzo trasmissivo	FO

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V (mediante switch Factoryline)
Collegamento alimentazione	Tramite Slot SFP
Max. corrente assorbita	300 mA
Corrente assorbita	300 mA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C (senza condensa)
Temperatura della custodia	max. 85 °C (Funzionamento)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Sicurezza delle apparecchiature laser
Norme/disposizioni	IEC 60825

2702442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702442>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702442>



DNV GL

ID omologazione: TAA00000YV



LR

ID omologazione: LR22250919TA



NK

ID omologazione: TA24215M



BV

ID omologazione: 48146_B1 BV

BSH

ID omologazione: Nr. 966



RINA

ID omologazione: ELE014724XG001

ABS

ID omologazione: 21_2066186_1_PDA

2702442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702442>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

19179090

ETIM

ETIM 9.0

EC000310

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43222600

2702442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702442>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com