# ME B-KA BU - Copertura

2735690

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735690

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per apertura morsetto ME-BUS (maschio)

## I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2735690 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHACZ |
| Codice prodotto | ACHACZ |
| GTIN | 4017918608460 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,964 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,667 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Tappo cieco |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Serie di custodie | ME |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 10,8 mm |
| Altezza | 51,22 mm |
| Profondità | 6 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Tappo cieco) | blu (RAL 5015) |
| Materiale Tappo cieco | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Inserire a scatto |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735690

**UL Recognized**
ID omologazione: E240868

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,136 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com