# FL CAT5 HEAVY - Cavo dati

2744814

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744814

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG) robusto cavo, 2 x 2 x 0,22 $mm^2$, conduttori rigidi, schermati, guaina esterna: diametro 7,8 mm, guaina interna: diametro 5,75 mm ± 0,15 mm

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2744814 |
| Pezzi/conf. | 1 m |
| Quantità di ordinazione minima | 1 m |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1LEA |
| Codice prodotto | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600518 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66,72 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 45 g |
| Numero tariffa doganale | 85444993 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cavi dati al metro |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione nominale $U_N$ | 48 V AC |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |

### Interfacce

| | |
|---|---|
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,25 ... 1000,0 m) |
| Guaina esterna, colore | blu |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744814

**EAC-RoHS**
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00395

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003249 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com