

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Soglie di allarme



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Commutatore del valore di soglia universalmente configurabile con uscita relè di scambio e sistema di collegamento a innesto per la commutazione di valori soglia analogici. Configurabile mediante DIP switch o software. Tecnologia di connessione Push-in, configurazione standard.

Descrizione del prodotto

Commutatore del valore di soglia universalmente configurabile con uscita relè di scambio e tecnologia di connessione a innesto per la commutazione di valori soglia analogici. Sul lato di ingresso è possibile elaborare segnali di corrente compresi nel range tra 0 mA ... 24 mA e segnali di tensione nel range compreso tra 0 V ... 12 V. Sul lato d'uscita è disponibile un relè con contatto deviatore. È possibile collegare carichi fino a 250 V / 6 A AC e 30 V / 4 A DC. Il dispositivo è configurabile mediante una delle soluzioni software gratuite. Le impostazioni predefinite possono essere facilmente acquisite anche tramite DIP switch direttamente sul dispositivo (vedere la tabella di configurazione). Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring e la comunicazione NFC.

Dati commerciali

Codice articolo	2902035
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK1127
Codice prodotto	DK1127
GTIN	4046356649711
Peso per pezzo (confezione inclusa)	120 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	68,7 g
Numero tariffa doganale	85437090
Paese di origine	DE

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Soglie di allarme

2902035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>



Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	MINI Analog Pro
Numero di canali	1
Configurazione	DIP switch
	Software
	App

Caratteristiche del sistema

Funzionalità	
Configurazione	DIP switch
	Software
	App

Caratteristiche elettriche

Isolamento galvanico	Separazione a 3 vie
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita	sì
Precisione punto di inserzione	< 0,1 %
Tempo di risposta (0-99%)	140 ms (impostabile tramite software)
Coefficiente termico massimo	0,01 %/K
Errore di trasmissione	0,1 % (del fondo scala)

Isolamento galvanico

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1

Norme/Disposizioni	IEC/EN 61010-1
Tensione di isolamento nominale	300 V _{eff}
Tensione di prova	3 kV AC (50 Hz, 60 s)
isolamento	Isolamento rinforzato

Alimentazione

Tensione nominale	24 V DC
Range tensione di alimentazione	9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715)
Corrente assorbita tipica	40 mA (12 V DC)

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Soglie di allarme

2902035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>



Potenza assorbita (Uscita I)	20 mA (24 V DC) ≤ 0,5 W
------------------------------	----------------------------

Dati di ingresso

Segnale: Tensione/corrente

Configurabile/Programmabile	sì
Segnale d'ingresso, tensione	0 V ... 10 V (tramite DIP switch) 0 V ... 12 V (impostabile tramite software)
Segnale d'ingresso, tensione massima	12 V
Segnale d'ingresso, corrente	0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) 0 mA ... 24 mA (impostabile tramite software)
Segnale d'ingresso, corrente massima	24 mA
Resistenza d'ingresso ingresso tensione	> 120 kΩ
Resistenza d'ingresso ingresso corrente	50 Ω (+0,7 V per diodo di prova)
Definizione del punto d'inserzione	liberamente impostabile tramite software o a stadi mediante DIP switch

Dati di uscita

Commutazione: Relè

Tipo di commutazione del contatto	1 contatto di scambio
Materiale dei contatti	AgSnO ₂ , dorato a spessore
Max. tensione commutabile	250 V AC 30 V DC 240 V AC (UL)
Corrente permanente limite	6 A AC 4 A DC
Min. corrente	100 mA (12 V DC)
Max. corrente d'inserzione	6 A AC (250 V AC) 4 A DC (30 V DC)
Vita meccanica	2x 10 ⁷ cicli di manovre
Campo di regolazione del ritardo di risposta	0 s ... 10 s (impostabile liberamente tramite software)
Isteresi interna	impostabile liberamente tramite software

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (con capocorda) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda)
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12 (flessibile)

Dati EX

Installazione Ex (EPL)	Gc Div. 2
------------------------	--------------

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Soglie di allarme



2902035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>

Interfacce

Dati: Interfaccia IFS

Collegamento	Micro USB tipo B
--------------	------------------

Segnalazione

Segnalazione stato	LED verde (tensione di alimentazione)
	LED giallo (uscita di commutazione)
Segnalazione di errore	LED rosso

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	109,81 mm
Profondità	119,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale custodia	PBT
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP20 (non sottoposto a valutazione UL)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Omologazioni

CE	
Certificato	Conformità CE

ATEX	
Siglatura	Ex II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc
Certificato	BVS 18 ATEX E 071 X

IECEx	
Siglatura	Ex ec ic nC IIC T4 Gc
Certificato	IECEx BVS 18.0060X

UL, USA / Canada

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Soglie di allarme

2902035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>



Siglatura	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
	Class I, Zone 2, Group IIC T4A

Omologazione per settore navale

Certificato	DNV GL TAA000021E Rev. 1
-------------	--------------------------

EAC Ex

Siglatura	IECEx IEx ec ic nC IIC T4 Gc
Certificato	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

Dati caratteristica navale

Temperatura	B
Humidity	B
Vibrazione	A
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2
Nota	Le interferenze possono causare leggeri scostamenti.

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-4
--------------------	--------------

Normative e prescrizioni

Isolamento galvanico	Separazione a 3 vie
----------------------	---------------------

GB Standard


Norme/Disposizioni	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3
	GB/T 3836.4
	GB/T 3836.8

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715.
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Diagramma a blocchi



MINI MCR-2-UI-REL-PT - Soglie di allarme

2902035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>



Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>



EAC

ID omologazione: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705

DNV

ID omologazione: TAA0000021E



IECEx

ID omologazione: IECEx BVS 18.0060X



cUL Listed

ID omologazione: E196811



UL Listed

ID omologazione: E196811



ATEX

ID omologazione: BVS 18 ATEX E 071 X



EAC Ex

ID omologazione: TR TS_S_103.01.00081



CCC

ID omologazione: 2022122304115965

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Soglie di allarme

2902035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 10.0	EC002653
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-2-UI-REL-PT - Soglie di allarme

2902035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902035>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-l

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 79-94-7)
SCIP	efc127c3-a1a3-46ec-bdeb-4185f9f6ba09

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com