

2781453

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., con connettore maschio Combicon a 12 poli

## Dati commerciali


Codice articolo	2781453
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCC
Codice prodotto	ACHCC
GTIN	4017918068967
Peso per pezzo (confezione inclusa)	52,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45,5 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodia di supporto
Serie di custodie	UEGM
Famiglia di prodotti	UEGM-MSTB
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Numero di poli	12
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	25 mm
Altezza di installazione	90,5 mm
Altezza NS 35/7,5	90,5 mm
Profondità	79 mm
Lunghezza	79 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

## Disegni

Disegno quotato




# UEGM-MSTB - Custodie per l'elettronica

2781453


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>



Disegno quotato




Disegno quotato



Altezza massima dei componenti sulla scheda c.s.

Disegno esploso



# UEGM-MSTB - Custodie per l'elettronica



2781453

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

2781453

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2781453>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%