PSM-SET-FSMA/4-KT - Connettori in fibra ottica

2799720

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2799720

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettori in fibra ottica, FSMA, MM, 2-poli, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20



Connettore FSMA

I vantaggi

- Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
- Senza incollaggio e lucidatura
- Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili
- Caratteristiche di trasmissione eccellenti
- Connettore robusto

Dati commerciali

Codice articolo	2799720
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIAA
Codice prodotto	ABNIAA
GTIN	4017918156053
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27,2 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Tipo	FSMA
Numero di poli	2
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	< 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)
Mezzo trasmissivo	FO
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	MM

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	3,2 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra rivestita in plastica
Diametro esterno conduttore	2,2 mm ... 2,2 mm
Conduttori singoli, diametro	2,2 mm
Resistenza all'olio	sì
Resistenza alla fiamma	sì

Cavo in fibra ottica

Fibra	980/1000 µm
Tipo di fibra	POF

Caratteristiche

Attenuazione	< 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C
Resistenza all'olio	sì

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	sì
Resistenza all'olio	sì

Montaggio

Tipo di montaggio	Assemblabile sul campo

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,869 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com