

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione monofase con N e PE comune (sistema a 2 conduttori: L1, PEN).

I vantaggi

- Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
- Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
- Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
- Impiego in livello di protezione dai fulmini III e IV con capacità di dispersione di 12,5 kA per polo
- Bloccaggio resistente alle vibrazioni per una tenuta sicura dei connettori

Dati commerciali

Codice articolo	2801041
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL1151
Codice prodotto	CL1151
GTIN	4046356698108
Peso per pezzo (confezione inclusa)	200,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	190,55 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	VALVETRAB MS
Classe di prova IEC	I / II
	T1 / T2
Tipo EN	T1 / T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	TN-S
	TN-C
	TT
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	3 Nm (1,5 mm ² ... 16 mm ²)
	4,5 Nm (25 mm ² ... 35 mm ²)
Lunghezza del tratto da spelare	16 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Sezione conduttore rigida	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Sezione conduttore AWG	15 ... 2
Collegamento	Capocorda a forcella
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 16 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,6 mm
Altezza	89,8 mm
Profondità	77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
Unità modulare	1 TE

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA 6.6/PBT
Gruppo materiale	I
Materiale custodia	PA 6.6
	PBT

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Dispositivi di protezione	L-N
	L-PEN
Direzione di azione	L-N / L-PEN
Tensione nominale U_N	240 V AC (TN-C, TN-S)
	240 V AC (TT)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensione massima continuativa U_C	335 V AC
Corrente di carico nom. I_L	80 A
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 800 \mu A$
Assorbimento di potenza in standby P_C	$\leq 270 \text{ mVA}$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	12,5 kA
Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μs	50 kA
Corrente atmosferica di prova (10/350) μs , carica	6,25 As
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms μs , energia specifica	39 kJ/ Ω
Corrente atmosferica di prova (10/350) μs , picco di corrente I_{imp}	12,5 kA
Corrente dispersa I_{Total} (8/20) μs	12,5 kA
Corrente dispersa I_{Total} (10/350) μs	12,5 kA
Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	25 kA
Livello di protezione U_p	$\leq 1,2 \text{ kV}$
	$\leq 1,6 \text{ kV}$ (30 kA - 8/20 μs)
Tensione residua U_{res}	$\leq 1,2 \text{ kV}$ (con I_n)
	$\leq 1,1 \text{ kV}$ (a 10 kA)
	$\leq 1 \text{ kV}$ (a 5 kA:)
	$\leq 0,9 \text{ kV}$ (a 3 kA)
Comportamento TOV con U_T	415 V AC (5 s / withstand mode)
Tempo di risposta t_A	$\leq 25 \text{ ns}$

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V)	80 A (gG - 16 mm ²)
Prefusibile massimo per cablaggio standard	160 A (gG)

Dati tecnici aggiuntivi

Max. corrente dispersa I _{max} (8/20) µs	65 kA
---	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrazione (esercizio)	7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Scaricatore di corrente
atmosferica/sovratensione tipo 1/2




2801041


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

UAE-RoHS

ID omologazione: 23-10-88705

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171201
ECLASS-15.0	27171201

ETIM

ETIM 10.0	EC000381
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801041>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com