

F-MS-T1/T2 50 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801136>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni, costituito da elemento base e spina di sicurezza con spinterometro a corrente cumulativa N-PE, per montaggio su NS 35/7,5. Largh. custodia: 17,5 mm (1TE)

Dati commerciali

Codice articolo	2801136
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL1151
Codice prodotto	CL1151
GTIN	4046356701952
Peso per pezzo (confezione inclusa)	170 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	164,1 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

F-MS-T1/T2 50 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2

2801136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801136>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Combinazione scaricatori
Famiglia di prodotti	VALVETRAB MS
Classe di prova IEC	I / II T1 / T2 I
Tipo EN	T1 / T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	TN-S
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Numero di porte	One

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2


Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	3 Nm (1,5 mm ² ... 16 mm ²) 4,5 Nm (25 mm ² ... 35 mm ²)
Lunghezza del tratto da spelare	16 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 25 mm ²
Sezione conduttore rigida	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Sezione conduttore AWG	15 ... 2
Collegamento	Capocorda a forcina
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 16 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,6 mm
Altezza	89,8 mm
Profondità	77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

F-MS-T1/T2 50 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801136>

Unità modulare	1 TE
----------------	------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA 6.6/PBT
Gruppo materiale	I
Materiale custodia	PA 6.6
	PBT

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Dispositivi di protezione	N-PE
Direzione di azione	N-PE
Tensione nominale U_N	240/415 V AC (TN-S)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensione massima continuativa U_C	264 V AC
Corrente di carico nom. I_L	80 A
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Assorbimento di potenza in standby P_C	1,3 mVA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	12,5 kA
Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μs	50 kA
Corrente atmosferica di prova (10/350) μs , carica	25 As
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms μs , energia specifica	625 kJ/ Ω
Corrente atmosferica di prova (10/350) μs , picco di corrente I_{imp}	50 kA
Corrente dispersa I_{Total} (8/20) μs	50 kA
Corrente dispersa I_{Total} (10/350) μs	50 kA
Capacità di estinzione di corrente susseguente I_{fi}	100 A
Livello di protezione U_p	$\leq 1,7$ kV
Tensione residua U_{res}	$\leq 0,6$ kV (con I_n)
	$\leq 0,5$ kV (a 10 kA)
	$\leq 0,5$ kV (a 5 kA:)
	$\leq 0,4$ kV (a 3 kA)
Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,7$ kV
Comportamento TOV con U_T	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Tempo di risposta t_A	≤ 100 ns

Condizioni ambientali e della vita elettrica

F-MS-T1/T2 50 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801136>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrazione (esercizio)	7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normative e prescrizioni

Distanze di isolamento in aria e superficiale

Norme/Disposizioni	DIN EN 60664-1
Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


F-MS-T1/T2 50 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2

2801136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801136>

Disegni

Disegno quotato



F-MS-T1/T2 50 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2

2801136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801136>

Schema di collegamento



F-MS-T1/T2 50 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801136>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171201
ECLASS-15.0	27171201

ETIM

ETIM 10.0	EC000381
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

F-MS-T1/T2 50 - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2



2801136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801136>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com