

# PT 2X1- 5DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2856061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2856061>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina di protezione da sovratensioni per elemento base, protezione primaria e protezione fine per due fili di segnali con potenziale di riferimento comune, protezione primaria tensione longitudinale a terra. Esecuzione: 5 V DC

## I vantaggi

- Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
- Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
- Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra

## Dati commerciali

Codice articolo	2856061
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2111
Codice prodotto	CL2111
GTIN	4017918599249
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,52 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,57 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

# PT 2X1- 5DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione

2856061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2856061>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	PLUGTRAB PT
Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Classe requisiti VDE	C1
	C2
	C3
	D1
Tipo	maschio
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.00

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2


### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	5 V DC
-------------------------	--------

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite (insieme all'elemento base)
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,5 mm
Altezza	44,8 mm
Profondità	51,7 mm
Unità modulare	1 TE
Larghezza modulo completo	17,7 mm
Altezza modulo completo	90 mm
Profondità modulo completo	65,5 mm

# PT 2X1- 5DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2856061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2856061>

## Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005) color rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale custodia	PA 6.6

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

## Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Tensione nominale $U_N$	5 V DC
Tensione massima continuativa $U_C$	6 V DC 4 V AC
Corrente nominale	300 mA (45 °C)
Corrente attiva di esercizio $I_C$ a $U_C$	$\leq 1$ mA
Corrente conduttori di terra $I_{PE}$	$\leq 1$ $\mu$ A (con PT 2X1+F-BE) $\leq 2$ mA (collegato direttamente a terra)
Corrente nominale dispersa $I_n$ (8/20) $\mu$ s (filo-terra)	10 kA
Corrente dispersa a impulsi $I_{imp}$ (10/350) $\mu$ s	2,5 kA (per conduttore)
Corrente dispersa $I_{Total}$ (8/20) $\mu$ s	20 kA
Corrente dispersa $I_{max}$ (8/20) $\mu$ s max. (filo-terra)	10 kA
Corrente ad impulsi nominale $I_{an}$ (10/1000) $\mu$ s (filo-terra)	125 A
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ $\mu$ s (filo-terra) spike	$\leq 14$ V $\leq 600$ V (con PT 2X1+F-BE)
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ $\mu$ s (filo-terra) stat.	$\leq 10$ V
Tensione residua a $I_n$ (filo-terra)	$\leq 10$ V
Tensione residua con $I_{an}$ (10/1000) $\mu$ s (conduttore-terra)	$\leq 12$ V
Livello di protezione $U_p$ (conduttore-terra)	$\leq 50$ V (C2 - 10 kV / 5 kA)
Tempo di eccitazione tA (filo-terra)	$\leq 1$ ns
Attenuazione d'inserzione aE, asimmm.	0,5 dB ( $\leq 200$ kHz)
Frequenza limite fg (3 dB), asimmm. (PE) nel sistema a 50 $\Omega$	tip. 1 MHz
Capacità (filo-terra)	3 nF
Resistenza per percorso	4,7 $\Omega$ (1-2/5-6/7-8/11-12)
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Prefusibile necessario massimo	315 mA (T)
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 2,5 kA

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

# PT 2X1- 5DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2856061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2856061>

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

## Normative e prescrizioni

Classe requisiti VDE	C1
	C2
	C3
	D1

## Norme Specifica tecnologia dell'informazione

Norme/Disposizioni	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21
	UL 497B
	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21
	UL 497B

## Distanze di isolamento in aria e superficiale

Norme/Disposizioni	VDE 0110-1 / IEC 60664-1
Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000

## Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------

# PT 2X1- 5DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione

2856061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2856061>


## Disegni

Disegno quotato



La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Schema di collegamento



# PT 2X1- 5DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2856061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2856061>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27171501

### ETIM

ETIM 9.0

EC001625

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

# PT 2X1- 5DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2856061

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2856061>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c7c764ee-5cd6-4a64-8e88-4ace77a3d978

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,896 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)