

TTC-6-FMRS-PT - Set segnalazione remota



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907811>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di moduli per il monitoraggio ottico e la segnalazione a distanza libera da potenziale degli scaricatori di sovrattensione adiacenti della famiglia di prodotti TERMITRAB complete o CLIXTRAB. Adatto per guide DIN con messa a terra diretta.

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Monitoraggio a distanza comune di massimo 40 dispositivi di protezione mediante sistema di monitoraggio ottico
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura

Dati commerciali

Codice articolo	2907811
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL226Z
Codice prodotto	CL226Z
GTIN	4055626244419
Peso per pezzo (confezione inclusa)	74,114 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	71,7 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

TTC-6-FMRS-PT - Set segnalazione remota



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907811>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	TERMITRAB complete
Tipo	Modulo guida monolitico
Caratteristiche di isolamento	
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Indicazione/segnalazione a distanza	
Funzione di inserzione	Contatto normalmente chiuso 2,5 Ω
Alimentazione: Indicatore di stato / segnalazione a distanza	
Tensione di esercizio	10 V DC ... 36 V DC
Corrente d'esercizio	30 mA DC (24 V) 60 mA DC (10 V)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dati EX

Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
-------------------	-------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,6 mm +0,1 mm
Altezza	105,8 mm
Profondità	83,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT
Materiale custodia	PBT

TTC-6-FMRS-PT - Set segnalazione remota



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907811>

Circuito di protezione

Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico, contatto FM
--	---------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 4000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

Omologazioni

Conformità/Omologazioni

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 61000-6-2
Nota	2005
Norme/disposizioni	EN 61000-6-3
Nota	2007 + A1:2011
Norme/disposizioni	EN IEC 60079-0
Nota	2018
Norme/disposizioni	EN IEC 60079-7
Nota	2015 + A1:2018
Norme/disposizioni	IEC 60079-0
Nota	2017
Norme/disposizioni	IEC 60079-7
Nota	2017

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: TH 35 - 7,5 mm
-------------------	-----------------------------------

TTC-6-FMRS-PT - Set segnalazione remota




2907811


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907811>

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



TTC-6-FMRS-PT - Set segnalazione remota



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907811>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907811>



CSA

ID omologazione: 70136717



DNV GL

ID omologazione: TAE000027G



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168



CSAus

ID omologazione: 70136717

UAE-RoHS

ID omologazione: 22-06-16192



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 333250



IECEx

ID omologazione: IECEx BVS 21.0057X



CCC

ID omologazione: 2025122304122891



ATEX

ID omologazione: BVS 21 ATEX E 052 X



cULus Listed

ID omologazione: File E 333250

TTC-6-FMRS-PT - Set segnalazione remota



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907811>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC000943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-FMRS-PT - Set segnalazione remota



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907811>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 7(a), 7(c)-l
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 79-94-7)
SCIP	404112db-b5dc-4992-8955-8f97a060af28

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	8,271 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com