

MPB 18/1-6/35 - Ponticello di cablaggio



2908705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908705>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello di cablaggio per i moduli con passo di 17,5 mm, monofase, a 6 poli, sezione trasversale di 35 mm² e calotte terminali montate

Dati commerciali

Codice articolo	2908705
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL116Z
Codice prodotto	CL116Z
GTIN	4055626337777
Peso per pezzo (confezione inclusa)	58,41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	60,05 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

MPB 18/1-6/35 - Ponticello di cablaggio



2908705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908705>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Tipo	Ponticello a pettine
Numero di poli	6

Caratteristiche elettriche

Numero fasi	1
Corrente nominale I_N	125 A

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
	color rame

2908705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908705>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%