

FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K - Modulo attivo



2908890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908890>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di trasmissione per la trasformazione di TDC3000 in moderne piattaforme di controllo, uscita digitale, 16 canali, SSR

I vantaggi

- Montaggio in un'apertura praticata su una custodia TDC3000 esistente
- Compatibile con i connettori presenti per il cablaggio di campo
- Connessione D-SUB, lato controllore
- Morsetti per l'alimentazione di tensione
- Fusibili su ogni canale
- Indicatore LED per fusibile fulminato

Dati commerciali

Codice articolo	2908890
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK2B9H
Codice prodotto	DK2B9H
GTIN	4055626733074
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.018,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.018,9 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	US

2908890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908890>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di interfaccia
------------------	-----------------------

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Controllore supportato: HONEYWELL TDC3000

Scheda I/O adatta	TDOD11
	TDOD12
	TDOD13

Dati di ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	24 V DC
Range tensione d'ingresso	19,5 V DC ... 32 V DC
Corrente d'ingresso tipica con U_N	18 mA
Tempo di eccitazione tipica	100 μ s
Tempo di diseccitazione tipico	750 μ s

Dati di uscita

Commutazione

Max. tensione commutabile	60 V DC
Corrente permanente limite	1,25 A
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito)	no

Dati di collegamento

Livello di controllo

Collegamento	Connettore femmina D-SUB 37
Numero collegamenti	1
Numero di poli	37

Livello di campo

Collegamento	a innesto
--------------	-----------

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	sì
----------------------------------	----


Dimensioni

FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K - Modulo attivo



2908890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908890>

Disegno quotato	
Larghezza	307,3 mm
Altezza	120,7 mm
Profondità	73,1 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 75 °C
Posizione elevata	< 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	< 90 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Telaio TDC3000
Posizione di installazione	a scelta

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

FLX-D37F/16OSC/24DC/DO/TDC3K - Modulo attivo




2908890


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908890>

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento





2908890


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908890>


Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908890>

 CSA ID omologazione: 108860_0_000				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Uscita	-	2 A	-	-
Ingresso	-	0,018 A	-	-
Tenere conto del derating	-	1,25 A	-	-

 cUL Recognized ID omologazione: FILE E 238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Uscita	-	1,25 A	-	-
Ingresso	-	0,018 A	-	-
Tenere conto del derating	-	2 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: FILE E 238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Uscita	-	1,25 A	-	-
Ingresso	-	0,018 A	-	-
Tenere conto del derating	-	2 A	-	-

 CSAus ID omologazione: 108860_0_000				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Uscita	-	2 A	-	-
Ingresso	-	0,018 A	-	-
Tenere conto del derating	-	1,25 A	-	-

2908890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908890>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2908890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908890>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	437e09b4-05d6-4e1e-842f-abb39c66b7da

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com