


CAB-TE MR36F/OE/24/S/ 3M - Cavi



2909732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909732>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo per la trasformazione di Bailey INFI 90 in moderne piattaforme di controllo. Cavo con estremità aperte per configurazioni universali, 36 conduttori, 3,0 m

I vantaggi

- Siglatura singoli conduttori: 1, 2, 3, 4, ...
- Conduttori singoli con capocorda
- Estremità aperta su un lato
- Connettori MR su un'estremità
- Collegamento 1:1

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 2909732 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2BL4 |
| Codice prodotto | DK2BL4 |
| GTIN | 4055626682570 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,01 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,01 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | US |

Dati tecnici

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |

Caratteristiche elettriche

| | |
|----------------------------|------------|
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 125 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 125 V DC |
| Corrente (per conduttore) | ≤ 1 A |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Numero di poli | 37 |
| Schermato | sì |
| Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 37x 0,25 mm ² |
| Diametro esterno conduttore | 10,50 mm |
| Assenza di alogeni | no |

Codice colore: Filo singolo

| | |
|-----------------|-----------------|
| nero | MR36F (1) = () |
| bianco | MR36F (2) = () |
| rosso | MR36F (3) = () |
| verde | MR36F (4) = () |
| arancione | MR36F (5) = () |
| blu | MR36F (6) = () |
| bianco-nero | MR36F (7) = () |
| rosso-nero | MR36F (8) = () |
| verde-nero | MR36F (9) = () |
| arancione-nero | MR36F (10) = () |
| blu-nero | MR36F (11) = () |
| nero-bianco | MR36F (12) = () |
| rosso-bianco | MR36F (13) = () |
| verde-bianco | MR36F (14) = () |
| blu-bianco | MR36F (15) = () |
| nero-rosso | MR36F (16) = () |
| bianco-rosso | MR36F (17) = () |
| arancione-rosso | MR36F (18) = () |
| blu-rosso | MR36F (19) = () |
| rosso-verde | MR36F (20) = () |

2909732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909732>

| | |
|------------------------|-----------------|
| arancione-verde | MR36F (21) = () |
| nero-bianco-rosso | MR36F (22) = () |
| bianco-nero-rosso | MR36F (23) = () |
| rosso-nero-bianco | MR36F (24) = () |
| verde-nero-bianco | MR36F (25) = () |
| arancione-nero-bianco | MR36F (26) = () |
| blu-nero-bianco | MR36F (27) = () |
| nero-rosso-verde | MR36F (28) = () |
| bianco-rosso-verde | MR36F (29) = () |
| rosso-nero-verde | MR36F (30) = () |
| verde-nero-arancione | MR36F (31) = () |
| arancione-nero-verde | MR36F (32) = () |
| blu-bianco-arancione | MR36F (33) = () |
| nero-bianco-arancione | MR36F (34) = () |
| bianco-rosso-arancione | MR36F (35) = () |
| arancione-bianco-blu | MR36F (36) = () |

Dati di collegamento

Livello di campo

| | |
|---------------------|---|
| Collegamento | Connettore rettangolare in miniatura (MR) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 36 |

Livello di controllo

| | |
|----------------|---|
| Collegamento | Fili singoli |
| Numero di poli | 37 |
| Nota | I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. |

Note

| | |
|---------------------------|---|
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
|---------------------------|---|

2909732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909732>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27242220

ETIM

ETIM 9.0

EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

2909732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909732>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna qualifica per il mercato europeo

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com