

# PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Cavo per antenna



2900981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900981>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo antenna radiomobile, lunghezza 10 m, SMA (maschio) -> SMA (femmina), impedenza 50 Ohm



## Dati commerciali

Codice articolo	2900981
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC4Z1
Codice prodotto	DNC4Z1
GTIN	4046356568890
Peso per pezzo (confezione inclusa)	518,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	511 g
Numero tariffa doganale	85442000
Paese di origine	PL

2900981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900981>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo coassiale
------------------	----------------

### Caratteristiche elettriche

Frequenza	850 MHz
	900 MHz
	1800 MHz
	1900 MHz
	2100 MHz
	2600 MHz
Impedenza	50 $\Omega$

### Dati di collegamento

#### Attacco connettore

Collegamento	SMA (maschio)
--------------	---------------

#### Attacco connettore

Collegamento	SMA (femmina)
--------------	---------------

### Indicazioni materiale

Colore (Guaina esterna)	nero (RAL 9005)
Guaina esterna, materiale	LSFH

### Cavo / linea

Lunghezza cavo	10 m
Diametro esterno conduttore	5,50 mm
Guaina esterna, materiale	LSFH
Raggio di piegatura costante	82,00 mm

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

# PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Cavo per antenna



2900981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900981>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27060310

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

2900981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900981>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	73377ead-93bc-45dd-a3ce-74b759cd09f2

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)