

BRIDGE- 5-1M - Ponticello

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901544>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a doppino trifase per 5 moduli della gamma CONTACTRON con connessione a vite e larghezza custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 1 m



I vantaggi

- Adatto solo per la serie CONTACTRON con connessione a vite ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Ponticellamento da 2 a 10 moduli con distanza massima di 22,5 mm
- Notevole risparmio di cablaggio
- Fino a 575 V AC / 3 x 25 A

Dati commerciali

Codice articolo	2901544
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK74Z1
Codice prodotto	DK74Z1
GTIN	4046356610292
Peso per pezzo (confezione inclusa)	183 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	159,1 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

BRIDGE- 5-1M - Ponticello

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901544>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a doppino
Famiglia di prodotti	CONTACTRON
Numero di moduli ponticellabili	5

Caratteristiche elettriche

Range tensione di esercizio	42 V AC ... 575 V AC
Corrente d'esercizio	≤ 25 A

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo di collegamento	1 m
--------------------------------	-----

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901544>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901544>

 **UL Listed**
ID omologazione: FILE E 172140

 **cUL Listed**
ID omologazione: FILE E 172140

 **cUL Listed**
ID omologazione: E228652

 **UL Listed**
ID omologazione: E228652

2901544

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901544>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---