

CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Cavo adattatore



2902338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902338>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per sistema di controllo della velocità PSR (PSR-RSM4 e PSR-MM30), 15/8 poli, lunghezza cavo 2,5 m, per controllore: INDEL



La figura mostra la versione CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D

I vantaggi

- Possibilità di connessione ai sistemi di controllo della velocità sicuri PSR-RSM4 e PSR-MM30
- Adatto per la connessione a un'interfaccia feedback motori esistente di un azionamento elettrico
- Tipo di controllore: INDEL
- Connessione D-SUB 15 poli
- Lunghezza cavo di connessione al sistema di controllo della velocità: 2,5 m

Dati commerciali

Codice articolo	2902338
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNA251
Codice prodotto	DNA251
GTIN	4046356655644
Peso per pezzo (confezione inclusa)	161 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	161 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Cavo adattatore



2902338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902338>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Dati di collegamento

per apparecchiatura

Collegamento

RJ45

Encoder / PLC

Collegamento

Connettore D-SUB-15 / connettore femmina D-SUB-15

Numero di poli

15

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale

LSHF (FRNC)

Materiale conduttore

Filo Cu nudo

Cavo / linea

Lunghezza cavo

2,5 m

Guaina esterna, materiale

LSHF (FRNC)

Sezione delle linee

0,48 mm² (AWG 26)

Materiale conduttore

Filo Cu nudo

Schermatura

Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati

Saldatura sulla custodia D-SUB

Resistenza linea

≤ 260 Ω/km

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-20 °C ... 60 °C (in caso di posa fissa)

0 °C ... 50 °C (in caso di posa mobile)

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-20 °C ... 70 °C

CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Cavo adattatore



2902338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902338>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27371390

ETIM

ETIM 9.0

EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

2902338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2902338>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com