

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo coassiale



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903263>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una versione dell'articolo

Cavo d'antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: rigido, attenuazione: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (maschio) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 0,5 m, disponibile articolo successivo senza piombo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340130

Descrizione del prodotto

Cavi adattatori per antenna coassiali, N (maschio) -> RSMA (maschio), 50 Ω , 0,5 m

I vantaggi

- Minima attenuazione
- Resistente ai raggi UV
- Per uso all'aperto

Dati commerciali

Codice articolo	2903263
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC6A3
Codice prodotto	DNC6A3
GTIN	4046356743686
Peso per pezzo (confezione inclusa)	64,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	58 g
Numero tariffa doganale	85442000
Paese di origine	US

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo coassiale
------------------	----------------

Caratteristiche elettriche

Frequenza	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedenza	50 Ω

Dati di collegamento

Collegamento	RSMA(m)
Collegamento	N(m)

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale	PE
---------------------------	----

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,5 m
Tipo di cavo	195
Diametro esterno conduttore	4,95 mm
Guaina esterna, materiale	PE
Guaina esterna, colore	nero
Raggio di piegatura costante	12,70 mm
868 / 900 MHz	0,4 dB
2,4 GHz	0,5 dB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo coassiale



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903263>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903263>



EAC

ID omologazione: 19060508

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo coassiale



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903263>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	2e069e6a-9bf3-492c-974c-39e96c2258f3