RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo coassiale

2903263

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903263

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una versione dell'articolo

Cavo d'antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: rigido, attenuazione: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (maschio) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 0,5 m, disponibile articolo successivo senza piombo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340130

Descrizione del prodotto

Cavi adattatori per antenna coassiali, N (maschio) -> RSMA (maschio), 50 Ω, 0,5 m

I vantaggi

- Minima attenuazione
- Resistente ai raggi UV
- Per uso all'aperto

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Dati commerciali

Codice articolo	2903263
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC6A3
Codice prodotto	DNC6A3
GTIN	4046356743686
Peso per pezzo (confezione inclusa)	64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	58 g
Numero tariffa doganale	85442000

Paese di origine	US

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo coassiale

Caratteristiche elettriche

Frequenza	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedenza	50 Ω

Dati di collegamento

Collegamento	RSMA(m)
Collegamento	N(m)

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale	PE

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,5 m
Tipo di cavo	195
Diametro esterno conduttore	4,95 mm
Guaina esterna, materiale	PE
Guaina esterna, colore	nero
Raggio di piegatura costante	12,70 mm
868 / 900 MHz	0,4 dB
2,4 GHz	0,5 dB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	2e069e6a-9bf3-492c-974c-39e96c2258f3

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com