

# FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticelli continui, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 500 mm, colore: rosso

## Dati commerciali

Codice articolo	2966786
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK62Z1
Codice prodotto	DK62Z1
GTIN	4017918130602
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,45 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	42,62 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
------------------	------------

### Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	32 A
----------------------------	------

### Dati di collegamento

Corrente di carico massima	32 A
----------------------------	------

### Dimensioni

Lunghezza	500 mm
-----------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
--------	------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

### Omologazioni

#### UL, USA / Canada

Siglatura	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>



**GL**

ID omologazione: 46016-03 HH



**cULus Listed**

ID omologazione: E140324



**cULus Listed**

ID omologazione: E140324



**cULus Listed**

ID omologazione: E199827

# FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,179 kg CO2e
---------	---------------