

# BRIDGE-PT 8 - Ponticello

2904496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904496>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a doppio trifase per 8 moduli, della gamma CONTACTRON con connessione Push-in e larghezza custodia di 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m



## I vantaggi

- Ponticellamento da 2 a 10 moduli con distanza massima di 22,5 mm
- Notevole risparmio di cablaggio
- Fino a 575 V AC / 3 x 25 A

## Dati commerciali

Codice articolo	2904496
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK74Z1
Codice prodotto	DK74Z1
GTIN	4046356842624
Peso per pezzo (confezione inclusa)	403,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	382,6 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

# BRIDGE-PT 8 - Ponticello

2904496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904496>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a doppino
Famiglia di prodotti	CONTACTRON
Numero di moduli ponticellabili	8

### Caratteristiche elettriche

Range tensione di esercizio	42 V AC ... 575 V AC
Corrente d'esercizio	≤ 25 A

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

### Cavo / linea

Lunghezza cavo di collegamento	3 m
Sezione delle linee	2,5 mm <sup>2</sup>

2904496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904496>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904496>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



### cUL Listed

ID omologazione: E228652



### UL Listed

ID omologazione: E228652

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

### ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---