

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenna



2904802

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904802>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Antenna omnidirezionale, 868 MHz/900 MHz, guadagno: 2,15 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/50°, grado di protezione: IP66, connessione: N (femmina), per montaggio in quadro elettrico (montaggio a parete opzionale)

I vantaggi

- Per connessioni a punti multipli o mesh
- Per applicazioni mobili libere

Dati commerciali

Codice articolo	2904802
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC6A3
Codice prodotto	DNC6A3
GTIN	4046356916844
Peso per pezzo (confezione inclusa)	171,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	171,5 g
Numero tariffa doganale	85177100
Paese di origine	CN

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenna

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904802>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Antenna
Guadagno	2,15 dBi
Angolo di apertura verticale	50 °
Angolo di apertura orizzontale	360 °
Polarizzazione	lineare verticale

Caratteristiche elettriche

Banda di frequenza	900 MHz
Frequenza	868 MHz ... 960 MHz
Impedenza	50 Ω
Potenza massima	100,00 W
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω	≤ 2,50


Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento

N (femmina)

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	84 mm
Diametro	36 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Xenoy 5720U-7014
-----------	------------------

Cavo / linea

Cavo di collegamento	no
----------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
---------------------	------

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenna



2904802

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904802>

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su quadro elettrico
	Montaggio a parete


RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenna

2904802


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904802>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato




RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenna

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904802>



Disegno schema




RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenna

2904802

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904802>



Disegno schema



RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenna



2904802

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904802>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenna



2904802

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904802>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5f458a5d-777c-409a-87a7-083447e7a00b

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com